

SANJIN
Bucher Emhart Glass





INPECT BC 一体式检验机

一体式检验机


玻璃瓶范围

圆瓶，异形瓶，广口瓶，小口瓶	(瓶子输送带上的位置是稳定)
最高的瓶子	350mm
最大的直径	160 mm
最宽输送带架子	160 mm
分瓶直径比率	1 个瓶子直径以上
速度	400 瓶每分钟
瓶子尺寸，垂直度	无震动输送带




1- 瓶身检验反差缺陷功能:

检验功能	缺陷	缺陷大小 (影响)
瓶身反差检验功能	粘丝 stuck glass	>0.6 mm
Sidewall area inspection	颗粒黏连 blemish	
	气泡 blister	
	翼形 strong mold seam or wings	
	脏料 dirt	
	污点 black particle	
	结石 stone	
	反差裂纹 visible crack	可见
	反差厚度不均 strong uneven glass	可见
瓶身雕刻检验功能, 智能和学习	石头, 气泡, 反差缺陷	样品



2- 瓶口下面缺陷功能:

检验功能	缺陷	缺陷大小 (影响)
能检验到的瓶口	瓶口密封下面缺陷 defect below sealing	样品
	广口瓶螺纹 defect in jar screw	
	广口的密封度 defect in jar sealing surface	




3- 瓶身低对比度缺陷功能:

检验功能	缺陷	缺陷大小 (影响)
瓶身低对比度检验功能	厚度很不均 strong uneven glass	样品
Low contrast sidewall detection	重叠 laps	
	褶皱 wrinkles	
	粘丝 glass	
	无熔玻璃	
	包皮气泡 skin blisters	
	可见带状裂缝 visible horizontal crack	



4- 瓶身应力检验功能:

检验功能	缺陷	缺陷大小 (影响)
瓶身应力	应力结石 stressed stone	>0.5mm
	玻璃未熔应力 Unmelt glass	>0.5mm
	应力缺陷 stress defect	>0.5mm




5- 瓶身尺寸功能:

检验功能	缺陷	缺陷大小 (影响)
瓶身尺寸	直径 (最大瓶子 160mm)	>1mm
(输送带必须稳定)	高度 (最高瓶子 350mm)	
	垂直度	




6- 瓶底检验功能:

检验功能	缺陷	缺陷大小(影响)
瓶底检验功能	结石 stone	>0.6mm
	杂质 impurity	
	粘丝 stuck glass	
	气泡 bubbles	
	脏点 dirty spot	
	可见裂纹 checks	可见的样品
	雕刻内的缺陷 defect in stipples & engraving	样品
	褶皱 wrinkles	可见的样品



7- 瓶底应力检验功能:


检验功能	缺陷	缺陷大小(影响)
瓶底应力检验功能	结石应力 stone with stress	>0.5mm
	杂质 impurity with stress	
	玻璃未熔应力 Unmelt glass with stress	
	应力缺陷 stress defect	
	退火炉不均 bad annealing stress	样品




8- 瓶口检验功能:

检验功能	缺陷	缺陷大小 (影响)
瓶口	口气泡 finish blisters	样品
	过压 / 冒口 Overpress	样品
	口线 line over	>0.1mm
	毛刺	
	内双口 wire edge	>0.1mm
	瓶口缺料	样品
	麻点	样品

第一台照相机




第二台照相机



9- 瓶读模具号码:

检验功能	缺陷	缺陷大小 (影响)
瓶底检验功能	瓶跟点号码	99% 均匀的瓶底和全清晰模具点吗
	瓶底模具	99% 标准和清晰号码



山东三金玻璃机械有限公司将尽我们所能客户提供各类有用和对您有帮助的信息，以便我们的设备得到最佳利用。

以上所有数据均为典型数据，对于特定的项目要求，请随时联系我们。



山东三金玻璃机械有限公司

地址：山东省淄博市联通路西段 577 号

电话：0533-6166158

网址：www.sanjinglass.com